

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu 2 carcasi 16G, înălțime 950 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 12×20G, Lungime blat: 1500/6+5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922177 1500/6+5
GTIN	4062406118211
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuierii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Livrare:**

2 × carcasi cu sertare, blat de lucru.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	177 kg

Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Lățime carcasă sertare	400 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	vario
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțime	950 mm
Număr de sertare	11
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927500 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 300 mm	927500 300
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927500 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/5	927300 900/5
Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1500 mm	926241 1500
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927300 900/6