

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcase 16G, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 12×20G, Lungime blat: 1500/6+7mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922161 1500/6+7
GTIN	4062406118112
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Livrare:

2 × carcase cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	183 kg

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Serie	vario
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime	850 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Număr de sertare	13
Lățime utilă sertare	300 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce Lungime blat 1500 mm	926001 1500
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/6	927300 800/6
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/7	927300 800/7