

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcasi 16G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 12x20G, Lungime blat: 1500/6+5mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Livrare:

2 x carcasi cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime utilă sertare	300 mm

Înălțime	950 mm
Greutate	177 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Blat de lucru lungime	1500 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	11
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Serie	vario
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927500 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927500 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 300 mm	927500 300
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/5	927300 900/5
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 1500 mm	926081 1500
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927300 900/6