

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario mobil, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 20×20G,
Lungime blat mm / număr de sertare: 1000/1****Date comandă**

Numărul de comandă	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă de oțel cu raft adânc 300 mm. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** împiedică deschiderea acestuia în timpul transportului.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

Livrare:

2 × picioare cu roți, carcasă cu sertar, raft, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
--------------	----

Strat de rulare fără amprență	da
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	850 mm
Număr de sertare	1
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
poate fi coborât	nu
Tampon	nu
Greutate	62,1 kg
Serie	vario
Serie	vario
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Materialul roții	Poliuretan
Înălțime utilă carcasă sertare	125 mm
Mâner de împingere	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Material masă lucru	Bambus
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Ø roții fixe	125 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	250 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime carcasă sertare	200 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână

Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6	950320 125/6
Perete posterior / Raftdintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 700 mm	927140 700
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927805 125
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4