

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario mobil, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 20×20G,
Lungime blat mm / număr de sertare: 1000/1****Date comandă**

Numărul de comandă	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă de oțel cu raft adânc 300 mm. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** împiedică deschiderea acestuia în timpul transportului.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

Livrare:

2 × picioare cu roți, carcasă cu sertar, raft, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Număr de sertare	1
Tampon	nu
Înălțime carcasă sertare	200 mm
Materialul roții	Poliuretlan
Material masă lucru	Bambus
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Serie	vario
Serie	vario
Adâncime utilă sertare	500 mm
Ø roții fixe	125 mm
Înălțime	950 mm
Mâner de împingere	nu
Strat de rulare fără amprentă	da
ComfortClose	nu
Blat de lucru adâncime	750 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Blat de lucru lungime	1000 mm
Greutate	63,3 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime utilă carcasă sertare	125 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
poate fi coborât	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	250 kg
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime utilă sertare	500 mm

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Perete posterior / Raft dintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 700 mm	927140 700
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927805 125