

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario mobil, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 20×20G,
Lungime blat mm / număr de sertare: 1000****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 923501 1000 |
| GTIN | 4062406118297 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă de oțel cu raft adânc 300 mm. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Livrare:

2 × picioare cu roți, 2 × perechi de table, raft, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|---------|
| Blat de lucru lungime | 1000 mm |
| Mâner de împingere | nu |
| Tampon | nu |
| Strat de rulare fără amprență | da |

| | |
|---|--|
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 |
| Serie | vario |
| Serie | vario |
| Număr de sertare | 0 |
| Ø roții fixe | 125 mm |
| Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare | 250 kg |
| Ø rolei de ghidaj | 125 mm |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Materialul roții | Poliuretan |
| Greutate | 45,3 kg |
| poate fi coborât | nu |
| ComfortClose | nu |
| Material masă lucru | Bambus |
| Înălțime | 850 mm |
| Număr de roți fixe fără frână | 2 |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Înălțime banc de lucru | 850 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 20x20G |
| Tip produs | Banc mobil de lucru |

Accesorii

Perete posterior / Raftdintr-o singură componentă
Recomandat pentru lungimea blatului 700 mm

927140 700