

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario mobil, înălțime 950 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat mm / număr de sertare: 1000**Date comandă**

Numărul de comandă	923517 1000
GTIN	4062406118341
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă de oțel cu raft adânc 300 mm. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Livrare:

2 × picioare cu roți, 2 × perechi de table, raft, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Strat de rulare fără amprentă	da
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	250 kg

Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții fixe	125 mm
Număr de sertare	0
Tampon	nu
Blat de lucru grosime	50 mm
ComfortClose	nu
Înălțime	950 mm
poate fi coborât	nu
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Material masă lucru	Eluplan închis
Blat de lucru adâncime	750 mm
Mâner de împingere	nu
Greutate	41,5 kg
Blat de lucru lungime	1000 mm
Materialul roții	Poliuretan
Serie	vario
Serie	vario
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Perete posterior / Raft dintr-o singură componentă
Recomandat pentru lungimea blatului 700 mm

927140 700