

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario mobil, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G,  
Lungime blat mm / număr de sertare: 1000/1****Date comandă**

Numărul de comandă	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă de oțel cu raft adânc 300 mm. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** împiedică deschiderea acestuia în timpul transportului.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

**Livrare:**

2 × picioare cu roți, carcasă cu sertar, raft, blat de lucru.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Strat de rulare fără amprență	da
Serie	vario
Serie	vario
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Materialul roții	Poliuretan
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Material masă lucru	Fag Multiplex
Lățime utilă sertare	500 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime carcasă sertare	600 mm
Tampon	nu
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	250 kg
Înălțime carcasă sertare	200 mm
Număr de sertare	1
Greutate	68,3 kg
Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Mâner de împingere	nu
Înălțime utilă carcasă sertare	125 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
poate fi coborât	nu
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
ComfortClose	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Ø roții fixe	125 mm
Înălțime	950 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Blat de lucru adâncime	750 mm

Adâncime utilă sertare	500 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Perete posterior / Raft dintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 700 mm	927140 700
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927805 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21