

Garant**Suport pentru capace de șlefuit, Ø cap, lungimea capului, forma: 0511G****Date comandă**

Numărul de comandă	553100 0511G
GTIN	4045197723413
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creștăturii).

Corp elastic crestat din cauciuc cu coadă din oțel.

Aplicație:

Mai ales în construcția de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

Adaptat pentru:

Capace de șlefuit Cod 553035 – 553328.

Descriere tehnică

Ø cap	5 mm
Turație maximă	95000 min ⁻¹
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	11 mm
Tip produs	Suport pentru capace de șlefuit