


Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 850 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 2000/2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922584 2000/2
GTIN	4062406214579
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 150

Livrare:

2 × picioare, 1 × pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățime carcasă sertare	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20

Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	2
Înălțime	850 mm
Serie	vario
Înălțime utilă carcasă sertare	225 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime carcasă sertare	300 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	126 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 2000 mm	926081 2000
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927600 300/2