

bimos

Taburet de sprijin ESD, spumă PU, cu glisoare, Tip: ESD**Date comandă**

Numărul de comandă	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din aluminiu (Ø 600 mm). Cu **arc cu gaz comprimat** reglabil pe înălțime fără trepte. Suprafață de așezare din spumă PU SoftTouch cu profil ondulat. **Scaun moale cu blocare**, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). **Spătarul ergonomic** (înălțime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziții corecte. Spumă PU, moale, comod, lavabil.

Aplicație:

Combinăția ideală pentru lucru șezând sau în picioare. Pentru stații de lucru șezând sau în picioare sau pentru combinații ale acestora.

Taburet de sprijin cu glisor – pentru o înălțime de lucru de 720 – 1000 mm.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Descriere tehnică

Lățimea scaunului	340 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime

Standard	DIN 68877
Culoarea materialului scaunului	negru
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Înălțimea spătarului	190 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	nu
Materialul piciorului în stea	Aluminiu lustruit
Adâncimea scaunului	300 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor
Ø piciorului în formă de stea	580 mm
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Cu spătar	da
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	510 - 780 mm
Tip produs	Taburet ESD de sprijin

Accesorii

ESD Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963190
--	--------