


Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20x20G, Lungime blat: 2000/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922594 2000/2
GTIN	4062406214661
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 150

**Livrare:**

2 x picioare, 1 x pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă sertare	300 mm
--------------------------	--------

Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	127 kg
Înălțime	950 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Număr de sertare	2
Serie	vario
Înălțime utilă carcasă sertare	225 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927600 300/2
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 2000 mm	926081 2000