

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario 5S, carcasă 24G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922874 1500
GTIN	4062406118549
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisore din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Livrare:

1 × picior, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă pentru sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Greutate	133 kg
Număr de sertare	6
Blat de lucru lungime	1500 mm
Înălțime	950 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Serie	vario
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin fag Multiplex Lungime blat 1500 mm	926081 1500
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927600 900/6
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Picior Înălțime 900 mm	927000 900