




## Panou posterior din tablă perforată, Înălțime 962 mm, Recomandat pentru tipul: 1250



### Date comandă

Numărul de comandă	929651 1250
GTIN	4062406118693
Clasa articolului	92W

### Descriere

#### Execuție:

Suport din tablă de oțel 40×40 mm pentru înșurubarea pe plăcile de lucru. Între cele două suporturi se află un perete de tablă perforată, din tablă de oțel.

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

Articolele din zona structurii coloanelor de susținere nu pot fi atârinate în panoul perforat.

### Descriere tehnică

Execuția panoului perforat	unilateral
Lățime	1170 mm
Înălțime	962 mm
Adâncime	25 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Caracteristici nume produs	Înălțime 962 mm
Tip produs	Perete perforat