



Știft de gravare pneumatic DynaPen®, Tip: 10850



Date comandă

Numărul de comandă	079708 10850
GTIN	616026108509
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Știft pneumatic DynaPen de mărimea unui creion, cu **set de accesorii (bucșă elastică 1/8 inch)**. Datorită mișcării pulsatorii (cursă 0,018 mm), **posibilitățile de utilizare sunt nenumărate**, de exemplu la gravare, inscripționare, lucrări simple de curățare și de pilire, debavurare etc.

Livrare:

Inclusiv furtun racord 1,4 m, 3 pile, vârf de gravare și cheie hexagonală.

Notă:

Pentru pile mini diamantate consultați Cod 529420.

Debit maxim de aer necesar: 28,2 l/min

Frecvența percuție: 233 Hz

Racord filetat: NPT

Racord de aer comprimat: 1/4 inch

Greutate: 0,26 kg

Zgomot de lucru: 79 dB(A)

Descriere tehnică

Greutate	0,26 kg
Ø	23 mm
Denumirea producătorului	10850
Frecvența percuție	233 Hz
Debit maxim de aer necesar	28,2 l/min

Vibrație maximă conform EN	8 m/s ²
Zgomot de lucru	79 dB(A)
Lungime	108 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Știft de gravare

Accesorii

Mini-pilă diamantată Granulație D126 (medie) Universal Tip 1	529420 1
Mini-pilă diamantată Granulație D126 (medie) Universal Tip 1K	529420 1K
Mini-pilă diamantată Granulație D126 (medie) Universal Tip 4	529420 4