

Garant GRIDLINE

Dulap pentru articole de curățenie, cu uși batante din tablă masivă, Lățime mm / model: 750/K



Date comandă

Numărul de comandă	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curățenie, aparatelor de curățare și articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforațiile în carcasa de compartimentare pentru **fixarea cârligelor și a suporturilor Easyfix** (în Grupa 95).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Dulapurile pentru articole de curățenie sunt compatibile în privința dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G și pot fi combinate cu acestea după preferințe. Consultați Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare și sertarele. Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțimea utilă: 1840 mm

Număr de cârlige: 3
Greutate: 78 kg

Descriere tehnică

Număr de cârlige	3
Înălțime	2000 mm
Adâncime	500 mm
Greutate	78 kg
Lățime	750 mm
Model	K
Latura frontală a dulapului	uși batante din tablă masivă
Înălțimea utilă	1840 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru produse de curățat

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------