

HOLEX**Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: A0313****Date comandă**

Numărul de comandă	546910 A0313
GTIN	4045197723772
Clasa articolului	52D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **HOLEX** sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coda este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Lungimea totală	38 mm
Forma	A0313
Ø cap	3 mm
Descrierea formei	Cilindru
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Simbol pentru dantură	Z7
Grad de finețe a danturii	mediu
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	14 mm
Serie	Dantură Z7

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		