

Garant GRIDLINE

**Soclu ecologic cu uși batante cu geam, Înălțime mm / număr tăvi de retenție:
1000/2****Date comandă**

Numărul de comandă	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Clasa articolului	91U

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Uși prevăzute lateral cu fante de aerisire, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Tavă de retenție galvanizată, cu sudură de etanșare conform **StawaR**, impermeabilă. Capacitate portantă 100 kg. Reglare pe înălțime posibilă la intervale de 25 mm. Volum de captare 20 litri (20 mm sub marginea tăvii).

Aplicație:

Depozitare sigură și conform prevederilor, a pesticidelor, substanțelor chimice toxice și poluante în spații de lucru.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

Dulapul nu este recomandat pentru depozitarea lichidelor inflamabile! Depozitare conform art. 19 din Legea germană privind gospodărirea apelor. Cuve de retenție potrivit declarației de

conformitate a producătorului conform „Regulamentului pentru construcții” conform StawaR (Directiva privind cuvele de retenție din oțel).

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțimea utilă: 860 mm

Număr tăvi de retenție: 2

Greutate: 72 kg

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Lățime	1000 mm
Greutate	72 kg
Număr tăvi de retenție	2
Înălțimea utilă	860 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă cu geam, cu fante de aerisire
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap ecologic

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Tavă de retenție Lățimea dulapului / compartimentului
1000 mm

980096 1000