

Garant GRIDLINE

**Soclu ecologic cu uși batante cu geam, Înălțime mm / număr tăvi de retenție: 2000/4****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 980093 2000/4 |
| GTIN               | 4062406118891 |
| Clasa articolului  | 91U           |

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Uși prevăzute lateral cu fante de aerisire, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Tavă de retenție galvanizată, cu sudură de etanșare conform **StawaR**, impermeabilă. Capacitate portantă 100 kg. Reglare pe înălțime posibilă la intervale de 25 mm. Volum de captare 20 litri (20 mm sub marginea tăvii).

**Aplicație:**

Depozitare sigură și conform prevederilor, a pesticidelor, substanțelor chimice toxice și poluante în spații de lucru.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Culoare:**

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Dulapul nu este recomandat pentru depozitarea lichidelor inflamabile! Depozitare conform art. 19 din Legea germană privind gospodărirea apelor. Cuve de retenție potrivit declarației de

conformitate a producătorului conform „Regulamentului pentru construcții” conform StawaR (Directiva privind cuvele de retenție din oțel).

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțimea utilă: 1860 mm

Număr tăvi de retenție: 4

Greutate: 135 kg

## Descriere tehnică

|  |  |
|--|--|
| Lățime   | 1000 mm  |
| Înălțimea utilă  | 1860 mm  |
| Înălțime   | 2000 mm  |
| Adâncime   | 500 mm   |
| Latura frontală a dulapului  | Ușă batantă cu geam și fante de aerisire                       |
| Greutate   | 135 kg   |
| Număr tăvi de retenție   | 4  |
| Grosimea materialului  | 0,9 mm   |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului  | 1000 kg  |
| Unghi de deschidere a ușii   | 225 grad   |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică   | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs   | Dulap ecologic   |

## Accesorii

---

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

---

Tavă de retenție Lățimea dulapului / compartimentului  
1000 mm

980096 1000

---