

**Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch cu extractor QuickRelease, Tip: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	632355 1/4
GTIN	4018754235902
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu extractor și pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 4,5°.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Material:**

Oțel aliat cu crom, cromat.

**Adaptat pentru :**

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 80

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	117 mm
Număr de dinți	80
Unghi de lucru	4,5 grad
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

