

**Prelungitor, 1/2 inch „Wobble-Drive”, Lungimea totală: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	641134 75
GTIN	4018754091157
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Conectare „oarbă” prin locaș pătrat adâncit și capete de cheie pătrată. Unghi de rotire până la 15° în fiecare parte.

Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Descriere tehnică

Lungimea totală	75 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Tip produs	Prelungitor