

**Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: AS0313****Date comandă**

Numărul de comandă	546910 AS0313
GTIN	4045197723796
Clasa articolului	52D

**Descriere****Execuție:**

Frezele de șlefuire **HOLEX** sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm. **Forma Cilindru (ZYA), cu dantură frontală.**

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	38 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Forma	AS0613
Simbol pentru dantură	Z7
Grad de finețe a danturii	mediu
Ø cap	3 mm
Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	14 mm
Serie	Dantură Z7

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		