

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	250 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 4040S19
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Gheară, șurub, arc	259035 1
Portplăcuță	259031 18
Lungime cap L <sub>1</sub>	45 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 13
Mărimea plăcuței	19 mm
Mărime coadă	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3  
Hexagon 2 mm

674242 2

Șurub pentru portplăcuță 10 buc. Tip 2

259026 2

Portplăcuță Tip 18

259031 18

Portplăcuță Tip 36

259031 36

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500