

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	PCLNR/L 4040S19
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	50 mm
Pârghie cu articulație	259015 1
Mărimea plăcuței	19 mm
Set de știfturi elastice	259047 1
Mărime coadă	40 mm
Set de arcuri	259044 1
Lungime cap L <sub>1</sub>	45 mm
Lungimea totală L	250 mm
Portplăcuță	259031 17
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Portplăcuță Tip 16	259031 16
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 1	259018 1
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Pârghie cu articulație Tip 1	259015 1
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 1	259047 1
Set de arcuri 10 bucăți Tip 1	259044 1