

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	19 mm
Set de arcuri	259044 1
Lățimea funcțională L ₄	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Portplăcuță	259031 17
Set de știfturi elastice	259047 1
Cod ISO Suport	PCLNR/L 4040S19
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Pârghie cu articulație	259015 1
Lungimea totală L	250 mm
Lungime cap L ₁	45 mm
Mărime coadă	40 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 16	259031 16
Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Pârghie cu articulație Tip 1	259015 1
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 1	259047 1
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Set de arcuri 10 bucăți Tip 1	259044 1
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 1	259018 1