

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	35 mm
Mărime coadă	40 mm
Pârghie cu articulație	259015 1
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Set de arcuri	259044 1
Lungime cap L ₁	48 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Cod ISO Suport	PCBNR/L 4040S19
Lungimea totală L	250 mm
Set de știfturi elastice	259047 1
Portplăcuță	259031 17
Mărimea plăcuței	19 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 16	259031 16
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 1	259047 1
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Pârghie cu articulație Tip 1	259015 1
Set de arcuri 10 bucăți Tip 1	259044 1
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 1	259018 1
Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13