

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Cod ISO Suport	PCKNR/L 4040S19
Lungime cap L ₁	45 mm
Set de știfturi elastice	259047 1
Portplăcuță	259031 17
Pârghie cu articulație	259015 1
Lungimea totală L	250 mm
Mărimea plăcuței	19 mm
Set de arcuri	259044 1
Mărime coadă	40 mm
Lățimea funcțională L ₄	50 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 1	259047 1
Set de arcuri 10 bucăți Tip 1	259044 1
Portplăcuță Tip 16	259031 16
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 1	259018 1
Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Pârghie cu articulație Tip 1	259015 1