

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel cu blat Eluplan gri închis, Lungime: 2000mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 920002 2000 |
| GTIN | 4062406119416 |
| Clasa articolului | 91P |

Descriere**Execuție:**

Workstation mLevel, stația de lucru care se adaptează cerințelor dumneavoastră. Reglare manuală, clasică, pe înălțime la interval de 25 mm prin piciorul cu șuruburi de fixare; se reglează întreaga stație de lucru. Scalarea înălțimii exacte de lucru pe partea interioară a bancului, pentru operabilitate simplă.

Culoare:

Picior antracit RAL 7016, **neconfigurabil**.

Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, **neconfigurabilă**.

Perete lateral și posterior gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil**.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Reglare pe înălțime continuă | nu |
| Lățime | 2000 mm |
| Blat de lucru adâncime | 700 mm |
| Blat de lucru lungime | 2000 mm |
| Greutate | 80 kg |
| Material masă lucru | Eluplan |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Eluplan (plastic), (strat linoleum) |
| Adâncime | 800 mm |

| | |
|---|---|
| Principiu de reglare pe înălțime | Structură completă |
| Suprafața blatului de lucru | Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină |
| Culoarea suprafeței blatului de lucru | Gri închis |
| Blat de lucru grosime | 40 mm |
| Model | mLevel |
| Serie | Workstation |
| Panou de comandă cu ecran și funcție Memory | nu |
| Grosimea stratului | 2 mm |
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 750 - 1000 mm |
| Stație de lucru reglabilă pe înălțime | 750-1000 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg |
| Model cu reglare pe înălțime | mecanic |
| Grosimea plăcii | 40 mm |
| Egalizarea înălțimii | 25 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Masa de lucru |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Coloane de susținere Înălțime 962 mm | 928010 962 |
| Coloane de susținere Înălțime 481 mm | 928010 481 |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3 | 927600 300/3 |
| Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 400/4 | 927315 400/4 |
| Multifix Recomandat pentru tipul 300 | 928201 300 |

| | |
|--|--------------|
| Suport PC Tip M | 928753 M |
| Sertar pentru tastatură Tip 1 | 927341 1 |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4 | 927600 400/4 |
| Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3 | 927300 300/3 |
| Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/5 | 927315 500/5 |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 500/5 | 927600 500/5 |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2 | 927600 300/2 |
| Coloane de susținere Înălțime 1362 mm | 928010 1362 |
| Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/3 | 927300 400/3 |
| Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4 | 927300 400/4 |
| Carcasă calculator 16G Înălțime 500 mm | 927335 500 |
| Carcasă pentru sertare 24G mobilă Înălțime carcasă / număr de sertare 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/3 | 927315 500/3 |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1 | 927600 200/1 |
| Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2 | 927300 300/2 |
| Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/4 | 927315 500/4 |
| Coloane de susținere Înălțime 200 mm | 928010 200 |