

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel cu blat Eluplan gri închis, Lungime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	920012 1000
GTIN	4062406119454
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Workstation eLevel – reglabil electric pe înălțime fără trepte. Reglare pe înălțime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran și funcție de memorare. Prin acționare se adaptează **înălțimea întregii stații de lucru**.

Culoare:

Picior antracit RAL 7016, **neconfigurabil**.

Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, **neconfigurabilă**.

Perete lateral și posterior gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil**.

Notă:

- **Vă rugăm să aveți în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înșurubarea sub blatul de lucru, că înălțimea carcaselor nu trebuie să depășească maximul de 500 mm.**
- **Atenție: La montarea în serie, vă rugăm să folosiți tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).**

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unitățile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă și funcțional.

Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	1000 mm
Adâncime	800 mm
Grosimea stratului	2 mm

Serie	Workstation
Suprafața blatului de lucru	Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Model	eLevel
Blat de lucru adâncime	700 mm
Blat de lucru grosime	40 mm
Material masă lucru	Eluplan
Principiu de reglare pe înălțime	Structură completă
Reglare pe înălțime continuă	da
Greutate	70 kg
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	700 - 1000 mm
Lățime	1000 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri închis
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	da
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

Accesorii

Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 400/4	927315 400/4
Sertar pentru tastatură Tip 1	927341 1
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927600 300/3
Carcasă pentru sertare 24G mobilă Înălțime carcasă / număr de sertare 500/5 mm	927620 500/5
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/3	927300 400/3
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/5	927315 500/5
Suport PC Tip M	928753 M
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927300 400/4
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927300 300/3
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927300 300/2
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/3	927315 500/3
Coloane de susținere Înălțime 200 mm	928010 200
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927600 300/2
Carcasă calculator 16G Înălțime 500 mm	927335 500
Coloane de susținere Înălțime 481 mm	928010 481
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927600 400/4
Coloane de susținere Înălțime 962 mm	928010 962
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/4	927315 500/4
Coloane de susținere Înălțime 1362 mm	928010 1362
Tablă forfecată pentru Workstation Potrivit pentru adâncimea stației de lucru Workstation 800 mm	920350 800
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1	927600 200/1
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 500/5	927600 500/5