

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pe colț cu picior cu placă Eterlux deschisă, Blat de lucru lungime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	920102 1000
GTIN	4062406119584
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru. Reglarea pe înălțime la interval de 25 mm prin piciorul de sprijin, cu șuruburi de fixare. Cu suport din tablă de oțel cu țevă pătrată, capacitate portantă **250 kg**.

Adaptat pentru:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Nu este posibilă reglarea electrică pe înălțime a stației de lucru pe colț.

Culoare:

Picior de sprijin antracit RAL 7016 (neconfigurabil), **pereti laterali și posteriori** gri deschis RAL 7035, **acoperire cu vopsea pulbere**.

Notă:

La combinarea stației de lucru pe colț cu Workstation eLevel sau eLevel+ se recomandă obligatoriu table de forfecare pe Workstations.

Descriere tehnică

Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri deschis
Adâncime	800 mm
Lățime	1100 mm

Blat de lucru lungime	1000 mm
Grosimea stratului	2,7 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	750 - 1000 mm
Blat de lucru grosime	40 mm
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eterlux (melamină / rășină fenolică)
Suprafața blatului de lucru	Strat foarte rezistent la zgârieturi și căldură
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	nu
Cu consolă la adâncimea plăcii	700 mm
Reglare pe înălțime continuă	nu
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eterlux
Greutate	80 kg
Blat de lucru adâncime	1000 mm
Principiu de reglare pe înălțime	structură completă
Serie	Workstation
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	750-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț