

Garant GRIDLINE

**Stație de lucru pe colț cu picior cu blat Eluplan gri închis, Blat de lucru lungime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920101 1000
GTIN	4062406119577
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru. Reglarea pe înălțime la interval de 25 mm prin piciorul de sprijin, cu șuruburi de fixare. Cu suport din tablă de oțel cu țevă pătrată, capacitate portantă **250 kg**.

**Adaptat pentru:**

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Nu este posibilă reglarea electrică pe înălțime a stației de lucru pe colț.

**Culoare:**

**Picior de sprijin** antracit RAL 7016 (neconfigurabil), **pereti laterali și posteriori** gri deschis RAL 7035, **acoperire cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

La combinarea stației de lucru pe colț cu Workstation eLevel sau eLevel+ se recomandă obligatoriu table de forfecare pe Workstations.

**Descriere tehnică**

Blat de lucru grosime	40 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri închis
Greutate	80 kg

Adâncime	800 mm
Serie	Workstation
Grosimea stratului	2 mm
Principiu de reglare pe înălțime	structură completă
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	nu
Cu consolă la adâncimea plăcii	700 mm
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Reglare pe înălțime continuă	nu
Suprafața blatului de lucru	Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Lățime	1100 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	750 - 1000 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Blat de lucru adâncime	1000 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	750-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț