

Garant GRIDLINE

**Soclu Kanban pentru mLevel și eLevel+, Adâncime: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920201 400
GTIN	4062406119645
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Construcție din țevă de oțel robustă. Bucșe filetate **la distanță de 100 mm** pentru raft Cod 920211.

**Aplicație:**

Flux continuu de material la locul de muncă. Pentru avansarea automată a cutiilor de depozitare echipate.

**Adaptat pentru:**

Workstation Ref. 1000 și 1500.

Stație de lucru mLevel Cod 920002, 920004, 920006 și eLevel+ Cod 920022, 920024, 920026.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Adâncime	400 mm
Înălțime începând de la blatul de lucru	920 mm
Capacitate portantă	250 kg
Greutate	20 kg

Număr maxim posibil de rafturi	6 × Cod 920211
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul de bază Kaban