

ALLURIS

Banc de probă manual FMT-220 cu mâner de fixare, Tip: 1000-600**Date comandă**

Numărul de comandă	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Clasa articolului	47F

Descriere**Execuție:**

- **Construcție robustă din aluminiu / oțel inoxidabil cu capacitate de încărcare de până la 2500 N cu șină de ghidare suplimentară.**
- **Ghidare perfectă la măsurările de presiune și de tracțiune, datorită unității suplimentare liniare.**
- **Poziționare precisă datorită angrenajului reglabil pe înălțime a cursei axului, cu o roată de mână.**
- **Placa mesei cu posibilități de fixare elementele de prindere sau plăcile cu canale.**
- **Placă de montaj foarte flexibilă pentru aparatele digitale de măsurare a forței.**
- **Mânerul de fixare lateral poate fi înlocuit cu o unitate motor.**

Aplicație:

Pentru testări simple și în funcție de viteză a materialelor, a substanțelor, a elementelor constructive și a componentelor, în siguranța calității sau în producție.

Livrare:

Banc de probă vertical cu acționare prin rotiță manuală, inclusiv elemente de fixare pentru aparatele de măsurare a forței și manual de utilizare (aparatură de măsurare a forței trebuie comandat separat).

Accesorii opționale:

Aparate digitale pentru măsurarea forței Cod 478980 – 478987. Posibilitate reechipare accesoriu motor. Placă cu canale în T inclusiv 4 piulițe T FMT-937 la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime	960 mm
Lățime	200 mm
Lungime	280 mm
Racord bucsă elastică	M6
Adâncimea sălii de încercări	120 mm
Avans (cursă maximă)	120 mm
Înălțimea sălii de încercări	600 mm
Domeniu de aplicare maxim	1000 N
Avans (per rotație)	1 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Banc de probă

Accesorii

FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței Domeniu de măsurare 1000 N	478983 1000
FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței (USB) Domeniu de măsurare 1000 N	478985 1000
FMI-S10 Aparat digital de măsurare a forței (Solar) Domeniu de măsurare 100 N	478980 100
FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței (USB) Domeniu de măsurare 5 N	478985 5
FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței (USB) Interval de măsurare 50 N	478987 50
FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței Domeniu de măsurare 100 N	478983 100
	478983 50

FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței
Domeniu de măsurare 50 N

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Interval de măsurare 5 N

478987 5

FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței
Domeniu de măsurare 500 N

478983 500

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 50 N

478985 50

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 500 N

478985 500

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Interval de măsurare 1000 N

478987 1000

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Interval de măsurare 500 N

478987 500

FMI-S10 Aparat digital de măsurare a forței (Solar)
Domeniu de măsurare 500 N

478980 500

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 100 N

478985 100

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Interval de măsurare 100 N

478987 100