

Garant GRIDLINE

Soclu Kanban pentru eLevel, Adâncime: 400mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 920202 400 |
| GTIN | 4062406119652 |
| Clasa articolului | 91P |

Descriere**Execuție:**

Construcție din țevă de oțel robustă. Bucșe filetate **la distanță de 100 mm** pentru raft Cod 920211.

Reglare electrică pe înălțime fără trepte, pentru adaptarea la Workstation eLevel. Cuplat la panoul de comandă al Workstation, cu unitate de ridicare proprie.

Aplicație:

Flux continuu de material la locul de muncă. Pentru avansarea automată a cutiilor de depozitare echipate.

Adaptat pentru:

Workstation Ref. 1000 și 1500.

Stație de lucru eLevel Cod 920012, 920014, 920016.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

este un articol suplimentar care numai la o nouă comandă poate fi solicitat cu o stație de lucru eLevel Cod 920012, 920014 și Cod 920016 Ref. 1000 și 1500.

Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Adâncime | 400 mm |
| Număr maxim posibil de rafturi | 6 × Cod 920211 |
| Greutate | 66,6 kg |
| Înălțime începând de la blatul de lucru | 700 - 1000 mm |
| Capacitate portantă | 250 kg |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Egalizarea înălțimii | 25 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Modul de bază Kaban |