

ALLURIS

Banc de probă manual FMT-220 cu mâner de fixare, Tip: 1000-250**Date comandă**

Numărul de comandă	478996 1000-250
GTIN	4260244680956
Clasa articolului	47F

Descriere**Execuție:**

- **Construcție robustă din aluminiu / oțel inoxidabil cu capacitate de încărcare de până la 2500 N cu șină de ghidare suplimentară.**
- **Ghidare perfectă la măsurările de presiune și de tracțiune, datorită unității suplimentare liniare.**
- **Poziționare precisă datorită angrenajului reglabil pe înălțime a cursei axului, cu o roată de mână.**
- **Placa mesei cu posibilități de fixare elementele de prindere sau plăcile cu canale.**
- **Placă de montaj foarte flexibilă pentru aparatele digitale de măsurare a forței.**
- **Mânerul de fixare lateral poate fi înlocuit cu o unitate motor.**

Aplicație:

Pentru testări simple și în funcție de viteză a materialelor, a substanțelor, a elementelor constructive și a componentelor, în siguranța calității sau în producție.

Livrare:

Banc de probă vertical cu acționare prin rotiță manuală, inclusiv elemente de fixare pentru aparatele de măsurare a forței și manual de utilizare (aparatură de măsurare a forței trebuie comandat separat).

Accesorii opționale:

Aparate digitale pentru măsurarea forței Cod 478980 – 478987. Posibilitate reechipare accesoriu motor. Placă cu canale în T inclusiv 4 piulițe T FMT-937 la cerere.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Lungime	280 mm
Înălțime	560 mm
Înălțimea sălii de încercări	250 mm
Avans (cursă maximă)	120 mm
Domeniu de aplicare maxim	1000 N
Adâncimea sălii de încercări	120 mm
Racord bucsă elastică	M6
Avans (per rotație)	1 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Banc de probă

Accesorii

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței (USB) Interval de măsurare 5 N	478987 5
FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței (USB) Interval de măsurare 500 N	478987 500
FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței Domeniu de măsurare 1000 N	478983 1000
FMI-S10 Aparat digital de măsurare a forței (Solar) Domeniu de măsurare 100 N	478980 100
FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței Domeniu de măsurare 50 N	478983 50
FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței (USB) Interval de măsurare 50 N	478987 50
	478985 500

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 500 N

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Interval de măsurare 1000 N

478987 1000

FMI-S10 Aparat digital de măsurare a forței (Solar)
Domeniu de măsurare 500 N

478980 500

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 50 N

478985 50

FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Interval de măsurare 100 N

478987 100

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 5 N

478985 5

FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței
Domeniu de măsurare 100 N

478983 100

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 100 N

478985 100

FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forței
Domeniu de măsurare 500 N

478983 500

FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forței
(USB) Domeniu de măsurare 1000 N

478985 1000