

**Garant**

**Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime (4 coloane cu ridicare) capacitate portantă max. 1000 kg, Tip: 1500**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 920316 1500   |
| GTIN               | 4062406119713 |
| Clasa articolului  | 91S           |

**Descriere****Execuție:**

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu eloxat. Cu bară de distanțare transversală pentru stabilizare. Blat din fag cu grosimea de 50mm, încleiat rezistent la apă. Reglare pe înălțime fără trepte de la 740 – 1140 mm, ușor și rapid de utilizat prin intermediul panoului de comandă. Panou de comandă cu funcție de memorare pentru 3 înălțimi diferite de lucru.

**Livrare:**

Inclusiv 4 șuruburi de echilibrare la sol.

**Culoare:**

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu și țevă de oțel antracit RAL 7016 **acoperită cu vopsea pulbere.**

**Recomandare:**

Mod de lucru ergonomic pentru activități în poziție așezat sau în picioare!

**Notă:**

Se pot monta doar carcase cu o înălțime de până la 500 mm sub blatul de lucru.

Egalizarea înălțimii: 25 mm

Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la: 740 - 1140 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 700 mm

Blat de lucru lungime: 1500 mm

Blat de lucru adâncime: 700 mm

Blat de lucru grosime: 50 mm

## Descriere tehnică

|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Greutate                                                                                | 86 kg              |
| Principiu de reglare pe înălțime                                                        | structură completă |
| Material masă lucru                                                                     | Fag Multiplex      |
| Blat de lucru lungime                                                                   | 1500 mm            |
| Reglare pe înălțime continuă                                                            | da                 |
| Lățime                                                                                  | 1500 mm            |
| Blat de lucru adâncime                                                                  | 700 mm             |
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 740 - 1140 mm      |
| Adâncime                                                                                | 700 mm             |
| Blat de lucru grosime                                                                   | 50 mm              |
| Capacitate portantă la solicitare permanentă                                            | 750 kg             |
| Suprafața blatului de lucru                                                             | Vopsea incoloră    |
| Panou de comandă cu ecran și funcție Memory                                             | da                 |
| Forță portantă maximă                                                                   | 1000 kg            |
| Tip ștecă intrare                                                                       | F                  |
| Tensiune nominală                                                                       | 250 V              |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 1000 kg            |
| Model cu reglare pe înălțime                                                            | Electric           |
| Grosimea plăcii                                                                         | 50 mm              |
| Egalizarea înălțimii                                                                    | 25 mm              |
| Tip produs                                                                              | Masa de lucru      |