



Cască de protecție EuroGuard, Culoarea: BLUE



Date comandă

Numărul de comandă	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Clasa articolului	09K

Descriere

Execuție:

Cască ușoară de protecție, din polietilenă de înaltă densitate, cu **stabilitate laterală mărită** datorită profilului interior cu pereți dubli. Recomandată pentru utilizare în aer liber și la temperaturi scăzute **de până la -20 °C**. Suprafața **frontală mare** oferă o zonă inscriptibilă de 5 × 5 cm. Cu **aerisire laterală reglabilă**.

- **Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălțime**
- **Suport slot Euro de 30 mm**
- **Bandă de protecție pentru sudură, din piele ecologică**
- **Formă dreaptă cu canal pentru scurgerea apei**
- **Cu cheie rotativă**

Aplicație:

Construcții

Standard:

DIN EN 397

Adaptat pentru:

Căști pentru urechi Cod 097753; 097756.

Materialul căștii tip scoică: HDPE

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 61 cm

Greutate: 340 g

Descriere tehnică

Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Culoarea	BLUE
Greutate	340 g
Rezistență la temperaturi scăzute	Până la -20 °C
Referință	53 - 61 cm
Materialul căștii tip scoică	HDPE
Tip produs	Cască de protecție

Accesorii

Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ Optime™ Tip 2	097753 2
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ Optime™ Tip 3	097753 3
Căști de protecție auditivă Tip HELMET	097795 HELMET
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ Optime™ Tip 1	097753 1