

Garant**Pietre de șlefuire diamantate lipite prin brazare D427, D, Tip: C0620****Date comandă**

Numărul de comandă	552750 C0620
GTIN	4045197724564
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire de diamant** în **proces de lipire dură în vid**.

Avantaj:

- **Ușurință mai mare de folosire comparativ cu corpurile de polizat cu liant galvanic datorită ieșirii mai mari în relief a granulației (cca. 70% din granulația de șlefuire iese afară din legătură) și legătura mai puternică.**
- **Structura deschisă și granulația grosieră D427 reduc temperatura de șlefuire și minimizează înclinarea la înfundare.**

Aplicație:

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit CNC pentru **lucrări grosiere de șlefuit** cu rată mare de îndepărtare a materialului. **Frezare laterală, frezarea conturilor** a materialelor compozite (CRP / GRP), fibră de sticlă, grafit, Honeycomb.

Notă:

La cerere pot fi livrate alte granulații, forme speciale sau pietre de șlefuire cu răcire interioară pentru folosirea staționară.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Ø cap	6 mm
Lungimea totală	60 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	20 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Plastic, GRP	recomandat	15-20 m/s	
Piatră	recomandat	15-20 m/s	
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		