

Garant**Pietre de șlefuire CBN galvanizate B126, CBN, Ø cap: 2,4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	552550 2,4
GTIN	4045197724496
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire CBN**. Foarte ușor de folosit și durabilitate maximă datorită **aliajului galvanizat cu nichel**.

Aplicație:

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit interioare rotunde și CNC pentru **șlefuire fină** a găurilor, razelor, contururilor precum și **debavurare și teșire**.

Pentru **toate oțelurile călite, îmbunătățite și cu aliaj înalt aliat**.

Viteze periferice recomandate: CBN uscat 15-25 m/s, CBN umed 20-40 m/s.

Notă:

Pietre de retuș și reascuțire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Cilindru
Ø cap	2,4 mm
Lungimea totală	40 mm
Ø cozii	3 mm

Lungimea capului	4 mm
Prescurtare pentru material abraziv	CBN
Tip produs	Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20-30 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
INOX	recomandat	20-30 m/s	
Ti	recomandat	20-30 m/s	
GG(G)	recomandat	20-30 m/s	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		