



## Polizor drept, Tip: 722320



### Date comandă

Numărul de comandă	077261 722320
GTIN	4014586879451
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

- Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.
- Funcționare silențioasă datorită sistemului de lagăre.
- Motor performant cu putere ridicată de acționare.
- Datorită reglării turației, excelent pentru prelucrarea oțelului aliat precum și pentru lucrări de șlefuire și polizare.
- Recomandat pentru pietre de șlefuire și freze din carbură.
- Polizor drept robust, cu turație redusă.
- Recomandat și pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.
- POWERtronik cu stabilizarea turației și protecție la suprasarcină.

#### Livrare:

Inclusiv bucușă elastică Ø 6 mm, 2 chei de strângere SW13 și SW17.

#### Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm.

### Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Preselectare electronică a turației	da
Denumirea producătorului	GSZ8-90PEL
Lungimea cablului	4 m

Greutate	1,8 kg
Putere absorbită	710 W
Interval de turație	2500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Ø maxim al bucșei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept

## Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	077268 6
---	----------