



Polizor drept, Tip: 722322



Date comandă

Numărul de comandă	077261 722322
GTIN	4014586880501
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.**
- **Funcționare silențioasă datorită sistemului de lagăre.**
- **Motor performant cu putere ridicată de acționare.**
- **Datorită reglării turației, excelent pentru prelucrarea oțelului aliat precum și pentru lucrări de șlefuire și polizare.**
- **Recomandat pentru pietre de șlefuire și freze din carbură.**

Cu FEIN **ErgoGrip** pentru lucrări nesolicitante asigurate de mânerul adaptat ergonomic.

Polizor drept universal, pentru lucrări în locuri greu accesibile. Gâtul suplu și ușor de mânuit permite rectificarea interioară.

Polizor drept performant, ușor de mânuit, cu **gât scurt al axului**. Recomandat și pentru utilizare semistaționară.

- **Polizor drept FEIN ErgoGrip deosebit de performant.**
- **Adâncime mare de pătrundere, lungimea lagărului arborelui: 173 mm.**
- **POWERtronic cu stabilizarea turației și protecție la suprasarcină.**
- **Cu gât lung al arborelui.**

Livrare:

Inclusiv bucă elastică Ø 8 mm, 2 chei de strângere SW13 și SW17.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm.

Descriere tehnică

Greutate	2,1 kg
----------	--------

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Putere absorbită	1010 W
Lungimea cablului	4 m
Preselectare electronică a turației	da
Denumirea producătorului	GSZ11-320PERL
Interval de turație	9500 - 32500 min ⁻¹
Ø maxim al bușei elastice	8 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bușă elastică pentru polizor drept Ø bușă elastică 8 mm	077268 8
---	----------