


Trusă de scule din tablă de oțel „Robust”, Tip: 5/430



Date comandă

Numărul de comandă	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Clasa articolului	66K

Descriere

Execuție:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 și următoarele). Capac fixat cu balama continuă.

Model foarte solid, parțial din **tablă de oțel de 0,9 mm**.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părțile cu vopsea pulbere albastră.

Descriere tehnică

Dimensiune exterioră l	200 mm
Dimensiune exterioră H	200 mm
Greutate	5,3 kg
Execuție	5 buc.
Dimensiune exterioră L	430 mm
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm	085885 40
Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085855 40
Lacăt de precizie de calitate standard închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085860 50
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm	085876 40
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Lacăt ALUTITAN închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085868 50
Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085850 50
Lacăt de precizie închidere cu cheie comună Ø carcasă 50 mm	085870 50
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 50 mm	085831 50
Set de lacăte 4 buc. în set, închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm	085865 40
Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085866 40
Lacăt cu combinație de cifre cu buclă înaltă Ø carcasă 50 mm	085832 50
Lacăt închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085890 50
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm	085830 40
Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085882 40
Lacăt închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085880 50