



## Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 29 buc., Tip: S



### Date comandă

Numărul de comandă	634120 S
GTIN	4013288173928
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / conectare** conform DIN 3122 / 3123;

**chei tubulare** conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M10.

Pentru șuruburi Phillips și Pozidriv cu filet M2 – M6 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M3,5 – M8.

#### Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

#### Conținut:

Cu clichet reversibil Cod 635295.

#### Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 9 buc.

Ref. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

BIȚI hexagonali: 5 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8

BIȚI pentru Phillips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25

BIȚI Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25

BIȚI pentru Torx®: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Prelungitor cu manșon cu rotire rapidă: 1 buc. 200 mm

Prelungitor Wobble: 1 buc. 76 mm

Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. pătrat 3/8 inch – suport pentru biți hexagonali 1/4 inch

Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod 635290 cu pătrat introdus

Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod 635295 cu clichet reversibil

Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

## Descriere tehnică

Număr de piese	29
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-19 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Denumirea producătorului	8100 SB 8
Ambalaj	Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
Lungime	262 mm
Lățime	120 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675310 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675320 1/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675240 5
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675240 8
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675310 3/25
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675320 2/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675310 2/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Clichet de precizie „Zyklop Metal” reversibil, 3/8 inch cu extractor	635295