

Garant EASYFIX

GARANT Easyfix placă de bază din plastic, Tip: 2**Date comandă**

Numărul de comandă	963138 2
GTIN	4045197725264
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Clemă de etichetare cu ghidaj de cablu integrat. Suprafață de etichetare: 63,5 × 27,5 mm. Per clemă de etichetare sunt disponibile 2 ghidaje de cablu, pentru o pozare curată a cablurilor pe pereții perforați. Ø maxim al cablului 8 mm.

Etichetarea manuală se poate realiza cu Edding sau marker. Suprafață de etichetare potrivită pentru următoarele etichete:

Etichete Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;

Etichete GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);

Bandă DYMO înălțime 9 mm (max. 3 fâșii una peste alta).

Adaptat pentru:

Toate articolele GARANT și HOLEX cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Livrare:

Set de 10 buc.

Descriere tehnică

Tip	2
Adâncime	11 mm

Lățime	66 mm
Înălțime	67 mm
Tip produs	Placă de bază