

JEPSON POWER**Disc de circular din carbură Drytec® Ø 230×25,4 mm, pentru INOX, Număr de dinți: 48****Date comandă**

Numărul de comandă

078239 48

GTIN

4260052463291

Clasa articolului

07E

Descriere**Execuție:**

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.

- **Siguranța muncii: Cu pereți subțiri, nivel scăzut de vibrații, nivel redus de zgomot.**
- **Durabilitate foarte bună.**
- **Calitate înaltă de debitare.**
- **5 reascuțiri posibile.**
- **Utilizare universală pentru oțel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).**

Notă:

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Număr de dinți

48

Numărul dinților optimizat pentru

Universal

Lățime de tăiere B

2 mm

Recomandat pentru

078234 Ref. 8230

recomandat pentru material

pentru INOX

Tip produs

Disc de circular