



**Ceas comparator cu levier Tesast, lungime tijă palpatoare 12,5 mm,
Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,1/28mm**



Date comandă

Numărul de comandă	436252 0,1/28
GTIN	7630041110494
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 2/1000.

TESA – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,002/0,001 – Interval de abatere 2 μm , interval total de abatere 4 μm , eroare de histerezis 2 μm .

Descriere tehnică

Citare	0,002 mm
Interval de abatere f_e	2 μm
Interval de abatere totală f_{tot}	3,5 μm
Domeniu de măsurare per direcție	0,1 mm
Forță de măsurare	0,15 N
\varnothing carcasă	28 mm
Plaja de pivotare	2×120 grad
\varnothing tijei de fixare h_6	8 mm
Lungime braț palpator	11,8 mm
\varnothing sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm \varnothing sferă măsurare 2R mm	436315 2R
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø
sferă măsurare 2 mm

436315 2

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø
sferă măsurare 1 mm

436315 1

Suport de centrare Tip

436512