



Ceas comparator cu levier Tesast, lungime tijă palpatoare 12,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,1/40mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 436252 0,1/40 |
| GTIN | 7630041110500 |
| Clasa articolului | 45A |

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 2/1000.

TESA – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,002/0,001 – Interval de abatere 2 μm , interval total de abatere 4 μm , eroare de histerezis 2 μm .

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------------|
| Ø carcasă | 40 mm |
| Domeniu de măsurare per direcție | 0,1 mm |
| Interval de abatere totală f_{tot} | 3,5 μm |
| Forță de măsurare | 0,15 N |
| Interval de abatere f_e | 2,7 μm |
| Citire | 0,002 mm |
| Plaja de pivotare | 2×120 grad |
| Ø tije de fixare h_6 | 8 mm |
| Lungime braț palpator | 11,8 mm |
| Ø sferă măsurare | 2 mm |
| Standard | DIN 2270 |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | C5 |
| Tip produs | Ceas comparator cu levier |

Servicii

| | |
|--|---------------|
| CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG | 023330 ANALOG |
| Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG | 023340 ANALOG |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm | 359680 120 |
| Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø sferă măsurare 2R mm | 436315 2R |
| Suport pătrat pentru comparatoare mici | 436510 |

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø
sferă măsurare 1 mm

436315 1

Suport de centrare Tip

436512

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø
sferă măsurare 2 mm

436315 2