



Ceas comparator cu levier Rubytast, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Cu bilă din rubin, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/29mm



Date comandă

Numărul de comandă	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcusei.

Cu citire 1/100.

Cu bilă din rubin.

TESA – Mecanism de măsurare montat cu rubine. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică.

Swiss Made (Fabricat în Elveția).

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10 μm, interval total de abatere 13 μm, eroare de histerezis 3 μm.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,15 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Ø carcasă	29 mm
Citire	0,01 mm
Plaja de pivotare	2×120 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	11,8 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

Accesorii

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø sferă măsurare 2R mm	436315 2R
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436315 2

Suport de centrare Tip	436512
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 11,8 mm Ø sferă măsurare 1 mm	436315 1