



Ceas comparator cu levier Tesast, lungime tijă palpatoare 36,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,25/29mm



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 436225 0,25/29 |
| GTIN | 7630041110470 |
| Clasa articolului | 45A |

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.**

TESA – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10 μ m, interval total de abatere 13 μ m, eroare de histerezis 3 μ m.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ø carcasă | 29 mm |
| Interval de abatere totală f_{tot} | 13 μ m |
| Citire | 0,01 mm |
| Interval de abatere f_e | 10 μ m |
| Forță de măsurare | 0,06 N |
| Domeniu de măsurare per direcție | 0,25 mm |
| Eroare de histerezis f_u | 3 μ m |
| Plaja de pivotare | 2×120 grad |
| Ø tijei de fixare h_6 | 8 mm |
| Lungime braț palpator | 36,53 mm |
| Ø sferă măsurare | 2 mm |
| Standard | DIN 2270 |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | C5 |
| Tip produs | Ceas comparator cu levier |

Servicii

| | |
|------------------------------------------------|---------------|
| CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG | 023330 ANALOG |
| Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG | 023340 ANALOG |

Accesorii

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Suport pătrat pentru comparatoare mici | 436510 |
| Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø sferă măsurare 1 mm | 436317 1 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø sferă măsurare 2R mm | 436317 2R |
| Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm | 436317 2 |
| Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm | 359680 120 |
| Suport de centrare Tip | 436512 |