



Ceas comparator cu levier Tesast, lungime tijă palpatoare 36,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,25/38mm



Date comandă

Numărul de comandă	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.**

TESA – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10μm, interval total de abatere 13 μm, eroare de histerezis 3μm.

Descriere tehnică

Eroare de histerezis f_u	3 μm
Forță de măsurare	0,06 N
Interval de abatere totală f_{tot}	13 μm
Domeniu de măsurare per direcție	0,25 mm
Interval de abatere f_e	10 μm
Ø carcasă	38 mm
Citire	0,01 mm
Plaja de pivotare	2×120 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	36,53 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø sferă măsurare 1 mm	436317 1
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø sferă măsurare 2R mm	436317 2R

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø
sferă măsurare 2 mm

436317 2